


Son plaka VMPAL-EPR-SP

Ürün numarası: 560947

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
En	28,8 mm
Uzunluk	107,3 mm
Entegre fonksiyon	Kumanda havası beslemesinin (dahili veya harici) belirlenmesi için kodlama kapağı
Akış yönü	çift yönlü
Valf adası yapısı	Valf büyüklükleri karışık olabilir
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	180 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	M7
Pilot egzost bağlantısı 82/84	M7
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, son plaka	Alüminyum pres döküm PA-kuvvetlendirilmiş