


# Elektriksel birleřtirme modülü VMPAL-EVAP-10-1-4

Ürün numarası: 560967

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf boyutu	10 mm
Maks. valf yeri sayısı	4
Maks. valf bobini sayısı	4
Entegre işlev	Valf fonksiyon ataması renk kodludur
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	29 Gram
Gövde rengi	gri
Gövde malzemesi	PA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu