


Bağlantı Plakası Taban Plakası VMPAL-AP-10-QS5/32"-2

Ürün numarası: 561006

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	10.7 mm
Uzunluk	107.3 mm
Izgara ölçüsü	10.7 mm
Valf boyutu	10 mm
Maks. valf yeri sayısı	1
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Valf terminal yapısı	Karıştırılabilir valf boyutları
Maks. valf bobini sayısı	2
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	30 Gram
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için
Pnömatik bağlantı 4	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	PA takviyeli