


# Dağıtıcı FR-4-3/8

Ürün numarası: 561602

FESTO

Hava dağıtımı için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	16 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkışların sayısı	3
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama