



Buton aktüatör T-3-M5-GR

Ürün numarası: 561605
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Bu tip vakum için uygundur
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	manuel
Genişlik	22,5 mm
Standart nominal debi	80 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Piston oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	2 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kumanda şekli	direkt
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	14 N
Ürün ağırlığı	416 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama