

# Plastik hortum PUN-V0-6X2-RT-C

Ürün numarası: 561710

FESTO

yanma gecikmeli (kıvılcıma dayanıklı)



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	6 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	24 mm
İç çap	2 mm
Min. Bükme radyusu	7 mm
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 16 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 232 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 3 MPa -0,95 ... 30 bar -13,775 ... 435 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa Kaynak sıçramalı uygulamaları için: 20 °C'de maks. 1 MPa, 40 °C'de maks. 0,9 MPa, 60 °C'de maks. 0,7 MPa
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Malzeme alev testi	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı hakkında açıklama	For unpressurised use up to 90 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,032 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 6 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 2 mm için
Renk	kırmızı
Renk hakkında açıklama	Ateşe karşı koruma nedeniyle standart renkten sapma
Shore sertliği	D 54 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)