

# Hortum PUN-V0-12X2-WS-C

Ürün numarası: 561717

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Dış çap                                 | 12 mm  |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı          | 55 mm  |
| İç çap                                  | 8 mm   |
| Min. bükme yarıçapı                     | 19 mm  |
| Hortum özellikleri                      | Enerji zincirleri için uygun   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 Bar...7 Bar<br>-13.775 000032...101.5 000032 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 Bar...10 Bar<br>-13.775 000032...145 000032    |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa   |
| Ruhsat                                  | TÜV  |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | B 013277 0506 00   |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz)         |
| Yangın testi malzeme                    | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)  |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L   |
| Ortam sıcaklığı                         | -35 °C...60 °C   |
| Ortam sıcaklığına ilişkin not           | 90 °C'ye kadar basınçsız kullanım  |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı             | 0.08 000015  |
| Pnömatik bağlantı                       | dış çapı Ø 12 mm olan soket bağlantısı için                                |
| Renk                                    | beyaz  |
| Renk hakkında not                       | alev koruması nedeniyle standart renkten sapma                             |
| Shore sertliği                          | D 54 +/-3  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu  |
| Hortum malzemesi                        | TPE-U(PU)  |