

Hortum PUN-V0-10X2-BR-C

Ürün numarası: 561724

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	10 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	42 mm
İç çap	6 mm
Min. bükme yarıçapı	12 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 Bar...9 Bar -13.775 000032...130.5 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 Bar...16 Bar -13.775 000032...232 000032
Çalışma basıncına ilişkin not	Kaynak sıçramalı uygulamaları için: 20 °C'de maks. 1 MPa, 40 °C'de maks. 0,9 MPa, 60 °C'de maks. 0,7 MPa Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
Yangın testi malzeme	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C...60 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	90 °C'ye kadar basınçsız kullanım
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.064 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Renk	kahverengi
Renk hakkında not	alev koruması nedeniyle standart renkten sapma
Shore sertliği	D 54 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)