



T-Çabuk Bağlantı Elemanı NEDU-M12D4-M12T4-IS

Ürün numarası: 562248

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bağlantı frekansı	100
Montaj türü	vidalanabilir
Ürün ağırlığı	25.5 Gram
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu / 4 kutuplu / 4 kutuplu A Kodlu / A Kodlu / A Kodlu Soket / soket / soket M12x1 / M12x1 / M12x1
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	TPE-U(PU) takviyeli Çinko pres döküm
Somun malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı altın kaplı