


Baęlantı kablosu VMPAL-KM-S-SD25-IP67-

Ürün numarası: 562392

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Elektriksel baęlantı	Soketli kablo
Kablo özellięi	Standart
Min. Kablo bükme radyusu	84 mm
Kablo çapı	11,2 mm
Kablo yapısı	25x0,34
Koruma sınıfı	IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC