


Baęlantı kablosu VMPAL-KM-S-SD44-IP67-

Ürün numarası: 562393

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|----------------------------|
| Elektriksel baęlantı | Soketli kablo |
| Kablo özellięi | Standart |
| Min. Kablo bükme radyusu | 115 mm |
| Kablo çapı | 9,6 mm |
| Kablo yapısı | 36x0,25 |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 80 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Malzeme, kablo kılıfı | PVC |