

# Baęlantı kablosu NEBV-M8W4L-E-5-LE2

Ürün numarası: 562472

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Uygun olduęu standart	EN 61076-2-101 ISO 20401
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Ürün aęırlığı	85 g
Elektriksel baęlantı	4-pin / 2-kablo Açılı soket / kablo M8x1
Çalışma gerilimi aralığı DC	20,4 ... 26,4 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	3 A
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özellięi	Suitable for energy chains
Min. Kablo bükme radyusu	35 mm
Kablo çapı	3,3 mm
Kablo yapısı	2x0,25
Damar sonları	Tel halkası
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Malzeme, muhafaza	TPE-U(PU)
Malzeme, sıkma baęlantılar	Pirinç Altın yaldızlı
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC