



Pozisyon sensörü SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

Ürün numarası: 562515

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tasarım | T-kanalı için |
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Malzeme hakkında not | Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun |
| Ölçme prensibi | Manyetik Reed |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Anahtarlama çıkışı | kontakt zorunlu, çift kutuplu |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Normalde açık kontakt |
| Max. Çıkış akımı | 100 mA |
| Max. Anahtarlama gücü AC | 3 VA |
| Max. Anahtarlama gücü DC | 3 W |
| Kısa devre korumalı | hayır |
| Aşırı yüke karşı dayanıklı | temin edilemez |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 10 ... 30 V |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 ... 30 V |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Kablo |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | Açık uç |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 3 |
| Çıkış yönünde bağlantı | eksenel |
| Kablo test koşulları | Test koşulları talep üzerine verilir |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Kablo özelliği | Standart |
| Malzeme, kablo kılıfı | PVC |
| Bağlantı şekli | Gerginleştirilmiş Kanala üst kısımdan takılır |
| Ürün ağırlığı | 13,6 g |
| Malzeme, muhafaza | PA |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP67 |