

T-Çabuk Bağlantı Rakoru QBT-1/8-3/8-U-M

Ürün numarası: 562579

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	0,236 İNÇ
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Tasarım	T şekli
Hazne boyutu	5
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.095 MPa...1 MPa 0.95 Bar...10 Bar 13.775 000032...145 000032
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	887 oz
Montaj türü	Dış altıgen SW17
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R1/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 3/8" olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Dış contası malzemesi	NBR
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşimli paslanmaz çelik