

# Kaplin EAMC-16-20-4-8

Ürün numarası: 562675

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	4 mm
Tutucu çapı 2	8 mm
Boyut	16
Nominal uzunluk	20 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.28 000065
Aktarılabılır tork	0.7 Nm
Ürün ağırlığı	8 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu