



Temel valf

VOFC-L-M52-M-G14-F9

Ürün numarası: 562871
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	40 mm
Standart nominal debi	850 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Sert piston trip valfi
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	6 mm
Sızdırmazlık prensibi	Sert
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	yok
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Akış yönü	tek yönlü
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)	up to SIL 2 high demand mode Ürün SRP/CS'de SIL 2 low demand'e kadar kullanılabilir
Debi miktarı Kv havalandırma	0,65 m ³ /h
Debi miktarı Kv tahliye	0,65 m ³ /h
Kapama süresi	40 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	24 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Kullanım havası sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	620 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum Sert Ematal kaplı