

Bobin VACC-S13-18-A1-1

Ürün numarası: 562889

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 2,1 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	210 Gram
Elektrik bağlantısı	A formu Soket EN 175301-803 uyarınca
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	PA UP