


Solenoid bobin

VACC-S13-18-A1-1U

Ürün numarası: 562890

FESTO

F19 çekirdek sistemi için, bağlantı şeması şekil A, EN 175 301'e göre,
24 V DC ve AC.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 2.1 W 24 V AC: 50/60 Hz, güç: 2.1 VA
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	210 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre Erkek soket EN 175301-803'e uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	PA UP