



Başlama valfi MS9-EE-NG-V110-VS

Part number: 562947

FESTO



Data sheet

Feature	Value
Seri	MS
Büyükük	9
Valf dilimi genişliği	90 mm
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Yardımcı el kumanda	kilitli İtme
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	Pilotlu
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Çalışma basıncı	3,5 ... 16 bar
Standart nominal debi	18.000 l/min
Standart nominal debi miktarı 2-3	14.100 l/min
Anahtarlama zamanı	100%
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50 Hz, anahtarlama gücü 11.5 VA, tutma kapasitesi 8.9 VA 110 V AC: 60 Hz, anahtarlama gücü 9.5 VA, tutma kapasitesi 6.2 VA
Kullanım havası	filtrelenmiş sıkıştırılmış hava, filtreleme derecesi 40 µm, yağlanmış veya yağlanmamış
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Seçenekler: Aksesuarlı Hat döşeme
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	2.100 g
Pnömatik bağlantı 3	NPT1-11 1/2
Elektriksel bağlantı	Erkek soket Kübik tasarım DIN EN 175301-803 e göre Tasarım A
Malzeme bilgisi, piston tamponu	POM
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm