


Başlama valfi MS9-EM-G-VS

Part number: 562951

FESTO



Data sheet

Feature	Value
Seri	MS
Büyükklük	9
Valf dilimi genişliği	90 mm
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Tetikleme şekli	manuel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Geriye dönme şekli	Basıncılı yönlendirme
Kumanda şekli	direkt
Valf fonksiyonu	3/2 iki durumlu
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Standart nominal debi	18.000 l/min
Standart nominal debi miktarı 2-3	14.100 l/min
Kullanım havası	filtrelenmiş sıkıştırılmış hava, filtreleme derecesi 40 µm, yağlanmış veya yağlanmamış
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Seçenekler: Aksesuarlı Hat döşeme
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	2.200 g
Pnömatik bağlantı 3	G1
Malzeme bilgisi, piston tamponu	POM
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm