


Baęlantı pleyti

VABS-S4-1S-G14-B-R3-EX2

Ürün numarası: 563069

FESTO

15407/-2 standardına uygun port yapısı.



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|--|
| Genişlik | 26 mm |
| Standarda dayalı | ISO 15407-2 |
| Montaj konumu | istenildięi gibi |
| Pilot basıncı beslemesi | dahili |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 10 bar |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 24 V |
| Aşırı gerilim dayanımı | 0,8 kV |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü | 2 A |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| ATEX kategorisi Gaz | II 3G |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz | Ex nA II T3 X |
| ATEX kategorisi Toz | II 3D |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz | Ex tD A22 IP65 T125°C X |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (dięer işlemler için gerekli) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmelięine uygun |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 |
| Koruma sınıfı | IP65 NEMA 4 monte edilmiş durumda |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 302 g |
| Baęlantı şekli | geçiş delikli EN 15407-2'ye uygun |
| Baęlantı pleyti için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |