



# Makara aktüatörlü valf VMEM-D-M52-E-G18

Ürün numarası: 563389  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Bu tip vakum için uygundur  
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için  
destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Tetikleme şekli	mekanik
Genişlik	20 mm
Standart nominal debi	500 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	Hava yayı
Nominal genişlik	4 mm
Kullanım talimatları	Mekanik durdurucu olarak kullanılmaz
Kumanda şekli	direkt
Pilot basıncı	2,5 ... 10 bar
Eksenel uyarı için maks. uyarma hızı	0,6 m/s
Yan uyarı için maks. uyarma hızı	0,2 m/s
Max. Anahtarlama frekansı	2 Hz
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	41 N
Aktüatör üzerindeki maks. kuvvet	80 N
Aktüatör üzerindeki maks. transvers kuvvet	30 N
Ürün ağırlığı	176 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Ön panel montajı geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama