


Kısma plakası VABF-S7-F1B5P1-F

Ürün numarası: 563401

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pilot basıncı beslemesi	harici dahili
Mpa işletim basıncı	0 ... 1,2 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pilot hava bağlantısı 12	G1/4
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Flanş 1/4 NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum Ematal
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR