



Küresel vana VMEM-BTC-M32C-M-G18

Ürün numarası: 563772

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	mekanik
Genişlik	20 mm
Standart nominal debi	500 l/min
Çalışma basıncı	3,5 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	4 mm
Kullanım talimatları	Mekanik durdurucu olarak kullanılmaz
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Eksenel uyarı için maks. uyarma hızı	0,6 m/s
Yan uyarı için maks. uyarma hızı	0,2 m/s
Max. Anahtarlama frekansı	3 Hz
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	44 N
Aktüatör üzerindeki maks. kuvvet	80 N
Aktüatör üzerindeki maks. transvers kuvvet	30 N
Ürün ağırlığı	148 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Ön panel montajı geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama