



# Parmak kollu valf

## VHEM-L-M52-A-G14

Ürün numarası: 563979  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Tetikleme şekli	manuel
Genişlik	25 mm
Standart nominal debi	1.000 l/min
Çalışma basıncı	2,5 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	Hava yayı
Nominal genişlik	6 mm
Kullanım talimatları	Yalnız elle aktive edin
Kumanda şekli	direkt
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	23,8 N
Ürün ağırlığı	336 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Material seals	NBR
Material housing	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama