



Parmak kollu valf VHEM-L-M52-E-G14

Ürün numarası: 563980
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Bu tip vakum için uygundur
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | 5/2 tek durumlu |
| Tetikleme şekli | manuel |
| Genişlik | 25 mm |
| Standart nominal debi | 1.000 l/min |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 10 bar |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Geriye dönme şekli | Hava yayı |
| Nominal genişlik | 6 mm |
| Kullanım talimatları | Yalnız elle aktive edin |
| Kumanda şekli | direkt |
| Pilot basıncı | 2,5 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Tetikleme kuvveti | 23,8 N |
| Ürün ağırlığı | 336 g |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Material seals | NBR |
| Material housing | İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama |