


İnce filtre MS9-LFM-G-BUM-HF

Ürün numarası: 564043

FESTO

1 µm filtre, metal hazne koruması, yüksek debi miktarı, manüel su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Büyükklük	9
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Filtreasyon derecesi	1 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:7:3]'e uygun basınçlı hava
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	10.000 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	500 l/min
Filtrenin verimi	99,99 %
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	225 ml
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,5 mg/m ³
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Pnömatik bağlantı 1	Manifold modülü
Pnömatik bağlantı 2	Manifold modülü
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, gözetleme camı	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Ürün ağırlığı	2.500 g