


Valf grubu VTOC

Ürün numarası: 564056

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2x3/2 kapalı, tek durumlu
Valf ölçüsü	10 mm
Maks. standart nominal debi miktarı	10 mm'de 10 l/dk
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar 0 ... 116 psi
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Sinyal durum göstergesi	LED
Vakumda kullanılabilir	hayır
Başlangıç süresi	100 ms
Her bir bobin için nominal işletme voltajı	100 ms'ye kadar 55 mA
Voltaj düşüşlerindeki nominal akım	100 ms'den sonra 13 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP40
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Elektriksel bağlantı	Multipin I-Port IO-Link
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Tetikleme şekli	elektriksel
Elektriksel I/O sistemi	evet
Valf adası tipi	84
Valf yerlerinin max. sayısı	24
Valf adası yapısı	Sabit mandal