


L diřli baęlantı

QBLV-1/4-3/16-U

Ürün numarası: 564736

FESTO

360° yönlendirilebilir, ii altıgen erkek diř.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	0,138 "
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	L řekli
Tank büyükükü	10
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:~:]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
evre sıcaklıęı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	8,851 ft-lbf
Ürün aęırlıęı	1,048 oz
Baęlantı řekli	Altıgen köřeli baęlantı vidası
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř ölçüsü 1/4 NPT
Pnömatik baęlantı 2	Diř ap 3/16" hortum iin
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	32 ... 140 °F
özme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirin PBT
Malzeme, vida sızdırmazlıęı	PTFE
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik