


L diřli baęlantı

QBLV-3/8-1/4-U

Ürün numarası: 564740

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diř.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	0,236 "
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	L řekli
Tank büyükükü	5
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklıęı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	16,226 ft-lbf
Ürün aęırlıęı	1,577 oz
Baęlantı řekli	Altıgen köřeli baęlantı vidası
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř ölçüsü 3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 2	Diř çap 1/4 " hortum için
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	32 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç PBT
Malzeme, vida sızdırmazlıęı	PTFE
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik