


Tek yönlü akış kontrol valfleri GRLA-10-32-UNF-QB-1/4-U

Ürün numarası: 564842

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Valf fonksiyonu | Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | QB-1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | 10-32 UNF-2A |
| Çalıştırma türü | manuel |
| Ayar elemanı | Oluklu vida |
| Montaj türü | vidalanabilir Erkek diş ile |
| Kısma yönünde standart anma debisi | 2,26 cfm |
| Blokaj yönünde standart anma debisi | 1,73 cfm...2,3 cfm |
| Ortam sıcaklığı | 32 °F...140 °F |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -13,8 psi...116 psi |
| Kısma yönünde normal debi 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi) | 3,9 cfm |
| Geri dönüşsüz yönde 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi) normal debi | 3,92 cfm...4,1 cfm |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Akışkan sıcaklığı | 32 °F...140 °F |
| Maks. sıkma torqu | 1,1 ft-lbf |
| Ürün ağırlığı | 305 oz |
| Vida dişli muylu malzemesi | Pirinç nikel kaplı |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |

| Özellik | Değer |
|----------------------------|-----------------------|
| İçi boş civata malzemesi | Pirinç nikel kaplı |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Tırtırlı kafa malzemesi | Pirinç nikel kaplı |
| Ayar vidası malzemesi | Pirinç nikel kaplı |
| Döner eklem malzemesi | PBT takviyeli |