


Konektör

QS-F-6-4

Ürün numarası: 564889

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	3 mm
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Gıda güvenliği	Üretici beyanına göre
Çevre sıcaklığı	0 ... 150 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün ağırlığı	16,8 g
Pnömatik bağlantı 1	Dış çap 6 mm hortum için
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 4 mm hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç Krom ve nikel kaplı
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	FPM