


Eksenel kit EAMM-A-P10-38A-70A

Ürün numarası: 564997

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Aktarılabilmir dönüş momenti	12,5 Nm
Ürün ağırlığı	200 g
Arayüz kodu, aktüatör	P10-38A
Arayüz kodu, motor giriş	70A
Arayüz kodu, kuplaj muhafazası	38A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun