


Baęlantı kablosu NEBV-S1W25-K-5-N-LE25

Ürün numarası: 565284

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	istenildięi gibi
Kablo özellięi	Statik uygulamalar için
Çalışma gerilimi aralıęı DC	≤ 24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1,64 A
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklıęı	-5 ... 80 °C
Çevre sıcaklıęı	-40 ... 80 °C
Ürün aęırlıęı	850 g
Elektriksel baęlantı	25-pin Soket Sub-D
Kablo yapısı	25 x 0,25 mm ²
Kablo çapı	9,9 mm
Kablo uzunluęu	5 m
Baęlantı şekli	4-40UNC
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	TPE
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz Altın yaldızlı