


# Baęlantı kablosu NEBV-S1W44-K-5-N-LE39

Ürün numarası: 565287

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	istenildięi gibi
Kablo özellięi	Statik uygulamalar için
Çalışma gerilimi aralıęı DC	$\leq 24$ V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	0,86 A
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklıęı	-5 ... 80 °C
Çevre sıcaklıęı	-40 ... 80 °C
Ürün aęırlıęı	850 g
Elektriksel baęlantı	44-pin Soket Sub-D
Kablo yapısı	40 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Kablo çapı	8,9 mm
Kablo uzunluęu	5 m
Baęlantı şekli	4-40UNC
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	TPE
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz Altın yaldızlı