

Hortum Birleřtirme Elemanı CRQS-1/4H-5/32-U

Ürün numarası: 565355

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	0,118 İNÇ
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Geliřmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç Ø 1/4" "
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 5/32" " olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz çelik
Gevřetme halkası malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz çelik
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz çelik