


Manifold blok CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Ürün numarası: 565703

FESTO

Sıkma teknolojisi, kendinden emniyetli modüller için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Bağlantı şekli	CPX-M-GE.. bağlantı bloğunda
Ürün ağırlığı	100 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	95 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP20
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma (monte ediliyken)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre
ATEX kategorisi Gaz	II (1) G
ATEX kategorisi Toz	II (1) D
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	[Ex ia Ga] IIC
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	[Ex ia Da] IIIC
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Sertifika yayınlayan bölüm	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Elektriksel bağlantı	8-pin / 8-pin
Giriş sayısı	8