


# Bağlantı Raylıterminal şerit VABM-L1-10AS-M5-5

Ürün numarası: 566525

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                | Değer                                  |
|--|--|
| Izgara ölçüsü                          | 10.5 mm                                |
| Maks. valf yeri sayısı                 | 16                                     |
| Çalışma basıncı                        | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 Bar...10 Bar |
| Ruhsat                                 | RCM işareti<br>c UL us - Tanınan (OL)  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK            | 2 - orta derece korozyona maruziyet    |
| LABS uygunluğu                         | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| DIN ray montajı için maks. sıkma torku | 1.5 Nm                                 |
| Valf montajı için maksimum sıkma torku | 0.45 Nm                                |
| Duvara montaj maks. sıkma torku        | 3 Nm                                   |
| Ürün ağırlığı                          | 50 Gram                                |
| Pnömatik bağlantı 1                    | M5                                     |
| Pnömatik bağlantı 3                    | M5                                     |
| Pnömatik bağlantı 5                    | M5                                     |
| Malzeme hakkında not                   | RoHS uyumlu                            |
| Bağlantı rayı malzemesi                | Dövme alüminyum alaşım                 |