


# Baęlantı Raylıterminal řerit VABM-L1-10HW-G18-7

Ürün numarası: 566611

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	10.5 mm
Maks. valf yeri sayısı	16
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
DIN ray montajı için maks. sıkma torku	1.5 Nm
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.45 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	3 Nm
Ürün aęırlığı	247 Gram
Kontrol havası baęlantısı 12/14	M5
Kontrol tahliye havası baęlantısı 82/84	M5
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	M7
Pnömatik baęlantı 3	G1/8
Pnömatik baęlantı 4	M7
Pnömatik baęlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım