


Manifold rayı VABM-L1-14S-G14-10

Ürün numarası: 566626

★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---------------------------------------|
| Valf dilimi genişliği | 16 mm |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 16 |
| Mpa işletim basıncı | -0,09 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 10 bar |
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. sıkma torku, klemens rayı montajı | 1,5 Nm |
| Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı | 0,65 Nm |
| Maks. sıkma torku, duvar montaj | 3 Nm |
| Ürün ağırlığı | 446 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, manifold rayı | İşlenmiş alüminyum alışımlı |