


Multi-pin CPV10-VI-P2-1/8-C

Ürün numarası: 566709

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK EX düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL DC (IEC-EX) EPL GB (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX) |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 1 (ATEX) Zone 1 (IEC-EX) Bölge 1 (UKEX) Zone 2 (ATEX) Zone 2 (IEC-EX) Zone 21 (ATEX) Zone 21 (IEC-EX) Bölge 21 (UKEX) Zone 22 (ATEX) Zone 22 (IEC-EX) |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X |
| ATEX kategorisi, gaz | II 2G |
| ATEX kategorisi, toz | II 2D |
| Ex ateşleme koruma sınıfı | Ex eb IIC Gb |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz | Ex tb IIIC Db |
| Ex ortam sıcaklığı | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 300 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Plaka malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |