


Elektrik bağlantı plakası VAVE-L1-1L4-LR

Ürün numarası: 566729

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kutup korumalı	çalışma gerilimi için
Ek fonksiyonlar	Kıvılcım tutucu Tutma akımının düşürülmesi
Sinyal durum göstergesi	LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Kirlilik sınıfı	3
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	33,5 g
Bağlantı kesidi	0,14 mm ²
Elektriksel bağlantı	Çok telli kablo
Kablo uzunluğu	5 m
Damar sonları	Tel halkası
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Bağlantı şekli	Klips
Renkli gövde	Siyah
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA