


AS-i modülü CESA-GW-AS-CO

Ürün numarası: 567033
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	85 mm x 120 mm x 83 mm
Kontrol elemanları	4 tuş
Durum göstergeleri	LCD Ekran Sarı LED planlama modu Yeşil LED AS-i normal çalışma Yeşil LED AS-i gerilimi OK Yeşil LED PROFIBUS master Yeşil LED slave programlama Yeşil LED gerilim ON Kırmızı LED konfigürasyon hatası
Çalışma gerilimi	AS-i Gerilimi 30 V DC
Akım tüketimi	AS-interface devresinden 200 mA
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Depolama sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	0 ... 55 °C
Darbe dayanım testi	EN 61131-2'ye uygun
Titreşim dayanım testi	EN 61131-2'ye uygun
Ürün ağırlığı	520 g
Fieldbus arayüzü, iletim hızı	10 kbit/s - 1 Mbit/s
Fieldbus arayüzü, bağlantı teknolojisi	Erkek soket 5-pinli COMBICON
Fieldbus arayüzü	CANopen, Device Specification CiA DS-301
Programlama/diyagnostik arayüzü	Seri arayüz RS 232
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımli paslanmaz çelik