

Ölçüm modülü CPX-CMIX-M1-1

Ürün numarası: 567417

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	50mm x 107mm x 55mm
Diyagnoz	Kanal ve modül odaklı diagnostik
Kısa devre dayanımı	evet
Cihaza özel diyagnoz	Modüllerde düşük voltaj Düşük voltaj ölçüm sistemi yerel 7 segmentli gösterge aracılığıyla
Maks. modül sayısı	9
Gösterge	Yedi segmentli ekran
Durum göstergeleri	Sarı LED = PL (güç yükü) Kırmızı LED = hata
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Elektrik kesintisinde ara belleğe alma	10 ms
Nominal çalışma geriliminde akım tüketimi	80 mA
Ruhsat	C-tick
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 95 yoğuşmayan
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	140 Gram
Hat başına eksenler	1
Eksen dizisi sayısı	1
Maks. kablo uzunluğu	30 m
Kontrol arayüzü elektrik bağlantısı	Soket M9 5 kutuplu
Kontrol arayüzü	dijital Festo protokollü CAN veri yolu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli