

## Hortum PEN-U

Ürün numarası: 567448

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap inç	5/8
Hortum özellikleri	Yüksek döngü sayısına sahip uygulamalarda enerji zincirleri için uygundur
Test koşullar hortum	Enerji zinciri uygunluğu: FN 942021'e göre > 5 milyon döngü
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-14,4 psi...58 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Üreticinin <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> adresindeki beyanı uyarınca su
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-22 °F...140 °F
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 5/8" olan soket bağlantısı için
Renk	mavi kahverengi sarı yeşil boyasız kırmızı siyah gümüş beyaz
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PE