

Hortum PEN-3/16-SW-150-CB

Ürün numarası: 569882

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap inç	3/16
akışla ilgili bükülme yarıçapı	0,075 Ayak
Min. bükme yarıçapı	0,039 Ayak
Hortum özellikleri	Yüksek döngü sayısına sahip uygulamalarda enerji zincirleri için uygundur
Test koşullar hortum	Enerji zinciri uygunluğu: FN 942021'e göre > 5 milyon döngü
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-14,4 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Üreticinin www.festo.com adresindeki beyanı uyarınca su
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-22 °F...140 °F
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	oz/ft
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 3/16" olan soket bağlantısı için
Renk	siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PE