

Körük kiti

EADB-V1-32-S301-400

Ürün numarası: 570265

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Diş çap	46 mm
Büyükölçü	32
Strok aralığı	301 ... 400 mm
Piston kolu uzantısı	117 mm
Tasarım	Yuvarlak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Körük kiti kanallı tahliye havasıyla
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Ortama dayanım	Toz Mıdır Yağlar Gres yağı Yakıtlar
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Hareket eden kütle	111 g
Ürün ağırlığı	153 g
Bağlantı şekli	geçmeli Diş açılmış pim
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzemelerle ilgili açıklama: Adaptör komponentleri	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Malzemelerle ilgili açıklama: Körükler	NBR
Dişli vida malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik