


Plastik hortum PAN-MF-14X2-SW

Ürün numarası: 570362

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	14 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	75 mm
İç çap	10 mm
Min. Bükme radyusu	50 mm
Uygun olduğu standart	DIN 73378-PA12-PHL
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 2,2 MPa -0,95 ... 22 bar -13,775 ... 319 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Mineral yağ
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-60 ... 100 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,077 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 14 mm için
Renk	Siyah
Shore sertliği	D 65 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	Polyamid 12