


Konnektör NECU-FCG40-K

Ürün numarası: 570895

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60603-13
Bağlantı frekansı	50
Kablo çıkışı	düz
Ürün ağırlığı	5 Gram
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması FC
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	40
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Geçmeli kilit
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Kesme kelepçesi
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1.5 A
İletkenin nominal kesiti	0.13 000013 AWG26
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Gövde malzemesi	PBT takviyeli
Fiş kontakları malzemesi	Bronz altın kaplı