


Baęlantı kablosu NEBS-L2G4-K-2.5-LE4

Ürün numarası: 570921

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Kablo özellięi	Standart
Kablo test koşulları	Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir Test koşulları talep üzerine verilir
Çalışma gerilimi aralıęı DC	0 ... 30 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Kirlilik sınıfı	2
Koruma sınıfı	IP40
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklıęı	-5 ... 60 °C
Çevre sıcaklıęı	-20 ... 60 °C
Elektriksel baęlantı 1	Soket, dikdörtgen tasarım L2, 4-pin
Elektriksel baęlantı 2	Açık uç, 4-telli
Kablo yapısı	4 x 0,14 mm ²
Kablo çapı	4,1 mm
Kablo uzunluęu	2,5 m
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm ²
Renk kodu, nüve izolasyonu	mavi kahve rengi Siyah beyaz
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Malzeme bilgisi, yalıtım kovana	PP
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC